

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Сушильный шкаф IKA Oven 125 control - dry glass

Модели серии IKA Oven 125 dry представляют собой мощные сушильные шкафы с регулируемой температурой для сушки, старения и нагрева образцов. Могут применяться в промышленности, школах / университетах, при проведении исследований, контроле качества и в науке.

Быстрое время нагрева и точный контроль температуры гарантируют воспроизводимые результаты испытаний.

Специальная изоляция обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы.

Сушильный шкаф может управляться через USB, а параметры теста могут быть записаны для дальнейшего анализа.

Сушильный шкаф может нагреваться до 300 ° C., температурная кривая может контролироваться во время испытаний независимо от температуры безопасности. В шкафу имеется принудительная циркуляция воздуха.

Просторная внутренняя часть сушильного шкафа удобно освещена.

Вентилятор выключается автоматически, если дверь открыта.

Внутри шкафа можно разместить до 6 вставных полок из нержавеющей стали.

Сушильный шкаф имеет интерфейс для дополнительного датчика температуры, который может использоваться для прямого регулирования температуры в исследуемом материале.

Параметры теста могут быть сохранены непосредственно на USB-накопителе.

Все важные параметры процесса четко отображаются на двух больших дисплеях TFT.

Профили температуры и отдельные пользовательские профили можно вводить через интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Часы реального времени обеспечивают удобное цифровое документирование и запуск с задержкой.

Сушильный шкаф имеет стеклянную дверь.

Комплект поставки:

- IKA Oven 125 control- dry glass
- Две решётки
- Отвёртка (для ограничения температуры)
- Приспособление для защиты от опрокидывания
- Сетевой кабель
- USB-кабель

- Руководство по эксплуатации
- Свидетельство о калибровке
- Гарантийный талон

Технические характеристики:

Мощность нагрева	2400 Вт
Рабочая температура	Температура окр. среды +5 - 300 °С
Регулируемый безопасный нагрев	50 - 320 °С
Дискретность регулировки температуры	0.1 К
Постоянство температуры	0.3 ±K
Индикатор температуры	Да
Таймер	Да
Дисплей таймера	ЖК монитор
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 142560 мин
Количество лотков макс.	6
Загрузка для одного лотка макс.	30 кг
Внутренняя камера рабочей зоны	550 x 525 x 450 мм
Общий объём внутренней камеры	125 литров
Диаметр внутреннего отверстия для выхода воздуха	48 мм
Размеры	700 x 825 x 650 мм
Вес	82 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °С
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъём USB	Да

Разъём RS 232	Да
Напряжение	220 - 240 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	2500 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город