

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Инкубатор Binder BD 115

Серия BD специально разработана для проведения долгосрочных непрерывных работ по инкубации микроорганизмов, например, на агаровых пластинках, и кондиционированию чувствительных к нагреванию питательных сред.

- Технология камеры предварительного нагрева APT.line™ с электронным регулированием
- Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 100 °C
- DS контроллер с интегрированным выключателем с часовым механизмом от 0 до 99 ч
- Цифровая настройка температуры с точностью до одной десятой градуса
- Реле контроля выбора температуры, класс 3.1 (DIN 12880), с оптическим сигналом тревоги
- Регуляция воздухообмена посредством исполнительного устройства воздушного клапана на фронтальной стороне и вытяжной трубы ? 50 мм на задней стороне
- Внутренняя стеклянная дверь
- Интерфейс RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem
- Штабелирование приборов с объемом до 115 литров
- 2 выдвижных модуля, хромированных
- Сертификат BINDER о прохождении испытаний

Технические характеристики:

Наружный размер

Ширина (мм)	834
Высота (вкл. ножки/ролики) (мм)	702
Глубина (вкл. дверную ручку, двутавровую рейку и вытяжную трубу 85(мм))	645
Расстояние до стены сзади (мм)	100
Расстояние до стены сбоку (мм)	160
Объем парового пространства (l)	142
Количество дверей (шт.)	1

Внутренний размер

Ширина (мм)	600
Высота (мм)	480
Глубина (мм)	400
Объем внутреннего пространства	115
Выдвижная решетка (Кол. серий/макс.)	2 / 5
Нагрузка на каждую решетку (кг)	20
Допустимая суммарная нагрузка (кг)	50
Вес (пустой) (кг)	61

Диапазон температур

Диапазон температур ок. 5 °C выше температуры в помещении до (°C) 100

Пространственное отклонение температуры

при 37 °C (± °C) 0,4

при 50 °C (± °C) 0,8

Временное отклонение температуры (± °C)

при 37 °C (± °C) 0,1

при 50 °C (± °C) 0,1

Время нагревания

до 37 °C (Мин.) 62

до 50 °C (Мин.) 91

Время восстановления после открывания двери на 30 сек.

при 37 °C (Мин.) 5

при 50 °C (Мин.) 7

Электрические данные

Степень защиты IP согласно EN 60529	IP 20
-------------------------------------	-------

Номинальное напряжение (± 10 %) 50/60 Гц (В)	230
--	-----

Номинальная мощность (Вт)	400
---------------------------	-----

Мощность для режима холостого хода при 37 °C (Вт)	20
---	----

Дополнительные комплектующие:

Вводы с силиконовыми заглушками

Выдвижные модули, хромированные или из высококачественной стали

Перфорированный выдвижной металлический лист, высококачественная сталь

Дверь с замком

Водонепроницаемая розетка для внутреннего пространства (макс. 500 Вт)

Измерение температуры пространства согласно DIN 12880, часть 2 с протоколом измерений и сертификатом

Дополнительный температурный датчик PT 100, фиксированный или гибкий монтаж с внешним подключением, вкл. штекер LEMO

Аналоговый выход для температуры 4–20 мА через 6-полюсное DIN-гнездо, вкл. DIN-штекер (выход не регулируется)

Отключаемый акустический сигнал тревоги при перегреве

Резиновая подкладка против скольжения для надежного штабелирования

Калибровочный сертификат

Дополнение к калибровочному сертификату

Чистящий набор для ухода за приборами и дезинфекции

Штатив для штабелирования чашек Петри

Устойчивый передвижной стол с роликами и тормозом со стопорным устройством

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город