

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шейкер-инкубатор INC 125 FS digital

Шейкер-инкубатор с запатентованной съемной платформой для встряхивания. Без платформы для встряхивания прибор можно использовать как обычный инкубатор. В большой внутренней камере объемом 125 литров можно разместить до 6 решетчатых полок (без встряхивающей платформы). Благодаря высокой стабильности температуры и равномерному движению встряхивания, улучшающему насыщение кислородом, инкубационный шейкер является идеальным средством для культивирования клеток и других микробиологических приложений.

Особенности съемной встряхивающей платформы:

- Высокая скорость встряхивания до 300 об/мин
- Амплитуда встряхивания 20 мм (опция: 25 мм)
- Платформа шейкера может быть выдвинута наполовину (с индикатором линии) с защитой от наклона.
- Резьбовая решетка на платформе позволяет устанавливать крепежные клипсы или клейкий коврик STICKMAX для различных емкостей и размеров
- Автоматическое определение платформы шейкера позволяет автоматически регулировать температуру в режиме обеззараживания (100 или 120°C)
- При открытии дверцы функция встряхивания автоматически прекращается
- Функции встряхивания и контроля температуры могут применяться независимо друг от друга

Особенности

- Простая очистка внутренней поверхности благодаря закругленным углам и плоским поверхностям из коррозионностойкого материала AISI 304
- Дополнительный поддон обеспечивает безопасность в случае перелива жидкости или может использоваться как резервуар для воды для повышения влажности в камере
- Режим обеззараживания для дезинфекции и снижения перекрестного загрязнения (100/120°C)
- Широкий рабочий температурный диапазон: Tкомн +8°C... +80°C
- Отличное управление температурой и оптимизация потребления энергии благодаря очень хорошей изоляции внутренней камеры и двери с тройным остеклением и окном
- На циркуляцию внутреннего воздуха можно влиять с помощью электронно регулируемой скорости вентилятора (0-100%)
- Большой ЖК-дисплей
- Большое смотровое окно и переключаемое внутреннее освещение для наблюдения за образцами

- Автоматический таймер (с контролем температуры) для обеспечения воспроизводимых условий испытаний

Комплект поставки:

- инкубатор INC 125 FS digital
- съемная встряхивающая платформа SP20
- лоток из проволоочной сетки IO T 2.10, хромированный (2 шт)
- защита от опрокидывания (2 шт)
- кабель USB A-B

Технические характеристики:

Мощность нагрева, Вт	750
Диапазон рабочих температур, °C	Ткомн +8... +80
Точность регулировки и отображения температуры	0.1
Точность поддержания температуры, (при 37°C), °C	±0.1
Градиент температура (при 37°C,°C]	±0.2
Время нагрева (Ткомн... 37°C), мин	12
Индикатор температуры	да
Дисплей	ЖК монитор
Дисплей таймера	ЖК монитор
Таймер, дни	100
Максимальное количество лотков	6
Максимальная нагрузка на один лоток, кг	20
Внутренней размеры рабочей камеры, мм	550 x 550 x 415
Общий объём внутренней камеры, л	125
Устройства защиты от перегрева в соответствии с DIN 12880	ТВ класс 1
Дверца со стеклянным окном	да
Датчик контроля температуры	РТ 100 (4-проводное соединение)
Амплитуда перемещения платформы, мм	20

Диапазон частоты колебания, об/мин	10 – 300 (±5)
Максимальный нагрузка на платформу, кг	7.5
Габаритный размер нагревательной платформы, мм	340 x 480
Габаритный размер, мм	700 x 720 x 635
Вес, кг	70
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Разъем USB	да
Максимальная потребляемая мощность, Вт	850
Предохранитель	2x T5.0A 250V

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город