

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Прибор для измерения крутящего момента STARVISC 200-2.5 control

Новая измерительная мешалка IKA STARVISC 200-2.5 control позволяет измерять вязкость продукта при перемешивании.

Результат измерения можно увидеть в режиме реального времени на дисплее.

STARVISC имеет широкий спектр применений.

Преимущества:

- Вычисление вязкости может быть выполнено немедленно через удобное меню.
- Съёмный блок управления
- Позволяет перемешивать даже очень вязкие вещества

Комплект поставки:

- Привод мешалки STARVISC 200-2. 5 со съёмным пультом WiCo
- Удлинитель
- Винт шестигранный + Ключ шестигранный + Ключ патрона
- Защитная крышка
- Датчик температуры Pt 1000
- Блок питания OS 1.0 со сменными адаптерами
- Кабель USB 2.0 (micro A-micro B) + Кабель USB 2.0 (A-micro B)
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Дополнительные аксессуары: При использовании прибора для измерения вязкости при перемешивании, наиболее подходящим является перемешивающий элемент

R 1331 (даёт минимальную погрешность измерения вязкости при перемешивании = 4 %)

Также можно использовать элементы R 1302, R 1345, R 1375, R 1330 (погрешность измерения при использовании которых 12%, 13%, 16%, 5% соответственно)

Технические характеристики:

Максимальный объём перемешивания (H2O)	100 л
Потребляемая мощность привода	130 Вт
Производимая мощность привода	84 Вт
Тип привода	Бесщеточный, пост. тока
Индикатор скорости	TFT
Диапазон вращающего момента	0/6 - 2000 об./мин.
Периодическая работа	Да
Вязкость	100000 мПа*с
Выходная максимальная мощность на насадке	84 Вт
Разрешенное время во включённом состоянии	100 %
Максимальный вращающий момент на насадке	200 Н*см

Вращающий момент I, не более	200 Н*см
Вращающий момент II, не более	40 Н*см
Диапазон скоростей I при 50 / 60 Гц:	6 – 400 об./мин.
Диапазон скоростей II при 50 / 60 Гц:	30 - 2000 об./мин.
Контроль диапазона скоростей	Плавный
Задание скорости	1 об./мин.
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Разъём для подключения контактного термометра	РТ 1000
Индикатор температуры	Да
Муфта (Ø)	10 мм
Внутренний радиус патрона диаметр	0.5 - 10 мм
Сквозной вал, внутренний диаметр	10.3 мм
Крепление на штативе	Держатель

Диаметр насадки	16 мм
Длина насадки	220 мм
Индикатор вращающего момента	Да
Номинальный вращающий момент	2 Н*м
Измерение вращающего момента	Тренд
Таймер	Да
Дисплей таймера	TFT
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 6000 мин
Диапазон измеряемых температур	-10 - +350 °C
Точность фактически отображаемой температуры	0.1 K
Материал корпуса	Покрытие литым алюминием/термопластичный полимер
Дальность связи (зависит от здания), не более	150 м
Размеры	91 x 395 x 231 мм

Вес	5.9 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Разъем USB	Да
Разъем RS 232	Да
Напряжение	230 / 100 - 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	130 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город