

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Мельница MultiDrive control

Мельница IKA MultiDrive может выполнять широкий спектр задач, связанных с грубым и мелким помолом, независимо от того, являются ли образцы твердыми, мягкими или волокнистыми.

В сочетании с сосудом MI 250 MultiDrive basic заменяет мельницу M 20.

Преимущества:

Высокая производительность

Скорость вращения в диапазоне от 3000 об/мин до 20 000 об/мин

Интервальный режим работы

Встроенная во фрезерный сосуд система охлаждения

Четкий TFT-дисплей

MultiDrive Control позволяет измерять температуру в сосуде

MultiDrive Control имеет функцию взвешивания

Сосуды на 2000 мл; 400 мл; 250 мл доступны в качестве аксессуара.

Одноразовые сосуды на 250 и 150 мл также доступны в качестве аксессуара.

Сосуды не входят в комплект поставки.

Технические характеристики:

Тип процесса

Работа с пробами

Принцип работы

Режущий / ударный

Потребляемая мощность привода	1000 Вт
Производимая мощность привода	800 Вт
Диапазон вращающего момента	3000 - 20000 об / мин
Отклонение скорости	5 ±%
Окружная скорость	80 м/с
Полезный объем макс.	2000 мл
Максимальная твердость материала	5 Моосу
Максимальный размер гранул материала	7 мм
Материал ножа	Нерж. сталь 1.4034
Рабочий цикл вкл.	5 мин
Рабочий цикл выкл.	10 мин
Контейнер охлаждаемый водой	Да
Материал в контейнере охлаждаемый сухим льдом (опция)	Да

Размеры	300 x 450 x 250 мм
Вес	8.5 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 31
Разъем USB	Да
Разъем Bluetooth	Да
Напряжение	220 - 240 / 100 - 120 / 100 - 115 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город