

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Встряхиватель KS 260

Компактный встряхиватель с отличным вращательным движением.

Преимущества:

Электронная регулировка скорости и таймера

Диодный дисплей для настройки скорости и времени

Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера

Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)

Преимущества KS 260 control.

Интегрированное позиционирование в конечном положении (для автоматизированного роботизированного взятия проб)

Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы

Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа (∞)

Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®

Доступна особая версия с функцией обратного вращения (по заказу)

Преимущества KS 260 control NOL.

Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы

Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа (∞)

Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®

Доступна особая версия с функцией обратного вращения (по заказу)

Комплект поставки:

- Шейкер KS 260
- Крепежные винты
- Гаечный ключ
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

Технические характеристики:

Тип	KS 260 control	KS 260 control NOL	KS 260 basic
Траектория встряхивания	Орбитальная	Орбитальная	Орбитальная
Диаметр орбиты	10 мм	10 мм	10 мм
Макс. встряхиваемый вес (с платформой)	7.5 кг	7.5 кг	7.5 кг
Потребляемая мощность привода	45 Вт	45 Вт	45 Вт
Производимая мощность привода	10 Вт	10 Вт	10 Вт
Разрешенное время во вкл. состоянии	100 %	100 %	100 %
Скорость мин.(регулируемая)	10 об./мин.	10 об./мин.	50 об./мин.

Диапазон вращающего момента	0 - 500 об./мин.	0 - 500 об./мин.	0 - 500 об./мин.
Индикатор скорости	ЖК -дисплей	ЖК -дисплей	Диодная линия
Таймер	Да	Да	Да
Дисплей таймера	ЖК -дисплей	ЖК -дисплей	Диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени	1 - 599 мин	1 - 599 мин.	5 - 50 мин
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа	Работа по таймеру и непрерывная работа	Работа по таймеру и непрерывная работа
Размеры	360 x 98 x 420 мм	360 x 98 x 420 мм	360 x 98 x 420 мм
Вес	8.8 кг	8.8 кг	8.5 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 50 °C	5 - 50 °C	5 - 50 °C
Допустимая относительная влажность	80 %	80 %	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21	IP 21	IP 21
Разъем RS 232	Да	Да	Нет

Аналоговый выход	Да	Да	Да
Напряжение	220 - 240 / 100 - 120 В	220 - 240 / 100 - 120 В	220 - 240 / 100 - 120 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Потребляемая мощность	45 Вт	45 Вт	45 Вт

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город