

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Поляриметры серии Polartronic N: диапазон измерений $\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$

Полностью автоматический стандартный круговой поляриметр, подходит для анализа сахара.

Круговой поляриметр Polartronic NH8 считывает действительную величину угла вращения плоскости поляризации образца.

Общие характеристики:

- вывод результата в угловых градусах, $^\circ$, сразу после включения прибора.
- переключение шкалы измерений
- четыре функциональные клавиши.
- LCD дисплей с одной строкой на 16 символов и возможностью отображения образцов с - левым вращением плоскости поляризации.
- простое ПО для проведения тестов и задания параметров инструмента.
- интерфейс RS232, возможно доп. др. интерфейсы.
- возможность применение различных трубок

В серии Polartronic N пять моделей, отличающихся длиной волны.

Технические характеристики:

NH2 8	NNIR8	NNIRW2	NHX	NW2	
Длина волны	589 нм	882 нм	589 нм и 882 нм	1 длина волны между 540 нм и 882нм	2 длины волны между 540 нм и 882нм
Источник света	Галогеновая лампа	Галогеновая лампа	Галогеновая лампа	Галогеновая лампа	Галогеновая лампа
Диапазон измерений	$\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$	$\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$	$\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$	$\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$	$\pm 85^\circ$ / $\pm 230^\circ Z$
Разрешение	0,01 $^\circ$ / 0,05 $^\circ Z$	0,01 $^\circ$ / 0,05 $^\circ Z$	0,01 $^\circ$ / 0,05 $^\circ Z$	0,01 $^\circ$ / 0,05 $^\circ Z$	0,01 $^\circ$ / 0,05 $^\circ Z$
Точность	$\pm 0,01/\pm 0,05^\circ$	$\pm 0,01/\pm 0,05^\circ$	$\pm 0,01/\pm 0,05^\circ$	$\pm 0,01/\pm 0,05^\circ$	$\pm 0,01/\pm 0,05^\circ$
Измерительные трубки	длина до 200мм	длина до 200мм	длина до 200мм	длина до 200мм	длина до 200мм

Коррекция температуры	Автоматическая, соответствующими трубками	Автоматическая, соответствующими трубками	Автоматическая, соответствующими трубками	Автоматическая, соответствующими трубками	Автоматическая, соответствующими трубками
Дистанционное управление	возможно	возможно	возможно	возможно	возможно
Дисплей	Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность	Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность	Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность	Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность	Алфавитно-цифровой LCD, 1 строка, 16 символов, регулируемая контрастность
Вывод данных	RS 232 C (другие по запросу)	RS 232 C (другие по запросу)	RS 232 C (другие по запросу)	RS 232 C (другие по запросу)	RS 232 C (другие по запросу)
Электропитание	110V/220V, 50Hz/60Hz	110V/220V, 50Hz/60Hz	110V/220V, 50Hz/60Hz	110V/220V, 50Hz/60Hz	110V/220V, 50Hz/60Hz
Размер, вес	735x315x208мм, 20 кг	735x315x208мм, 20 кг	735x315x208мм, 20 кг	735x315x208мм, 20 кг	735x315x208мм, 20 кг

Технические характеристики

Бренд	ЛОиП
Бренд	ЛОиП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Калининград +7 (401) 272-21-36
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Самара +7 (846) 219-28-25
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Чебоксары +7 (835) 228-50-89

Барнаул +7 (385) 237-96-76
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Курск +7 (471) 223-80-45
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Пермь +7 (342) 233-81-65
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Сургут +7 (346) 277-96-35
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Челябинск +7 (351) 277-89-65

Белгород +7 (472) 220-58-80
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Киров +7 (833) 220-58-70
Липецк +7 (474) 220-01-75
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Саратов +7 (845) 239-86-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Уфа +7 (347) 258-82-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

Владимир +7 (492) 249-51-33
Казань +7 (843) 207-19-05
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Москва +7 (499) 404-24-72
Омск +7 (381) 299-16-70
Рязань +7 (491) 277-61-95
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Тула +7 (487) 244-05-30
Хабаровск +7 (421) 292-95-69

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город