

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор ртути РА-915+



Многофункциональный переносной атомно-абсорбционный анализатор РА-915+ с зеемановской коррекцией неселективного поглощения предназначен для измерения массовой концентрации паров ртути в воздухе, природных и технологических газах, в выбросах предприятий в режиме реального времени. Анализатор РА-915+ может использоваться для непрерывного измерения концентрации ртути в воздухе в стационарном режиме и в движении с движущегося носителя (автомобиль, вертолет, речное или морское судно), а также при пешеходной съемке. РА-915+ является базовой частью аналитического ртутного комплекса, обеспечивающего прямые, экспрессные и точные измерения концентрации ртути в газовых, жидких и твердых средах, в пробах сложного состава.

Особенности:

- Рекордно низкий предел обнаружения ртути в воздухе в режиме непрерывных измерений (без предварительного накопления на сорбентах) $0,002 \text{ мкг/м}^3$ (2 нг/м^3) при одnoseкундном осреднении сигнала, $0,3 \text{ нг/м}^3$ - при 30 сек осреднении сигнала.
- Широкий динамический диапазон: $2\text{-}20\,000 \text{ нг/м}^3$ - в непрерывном режиме $5\,000\text{-}200\,000 \text{ нг/м}^3$ - в режиме больших

концентраций

- Высокая селективность анализа
- Экспрессный анализ проб со сложной матрицей
- Визуализация хода анализа
- Возможность работы в полевых условиях от встроенных аккумуляторов
- Возможность проводить измерения содержания ртути в атмосферном воздухе с движущихся носителей

Технические характеристики:

Диапазон измерений массовой концентрации паров ртути в воздухе, нг/м ³	20 ... 20000
Напряжение питания от встроенного аккумулятора, В	6
Предел допускаемого значения среднего квадратического отклонения нулевого сигнала нг/м ³	2
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %	20
Габариты, мм	470x220x110
Масса, кг	7,5
Напряжение питания, В	220
Напряжение питания от источника постоянного тока, В	10 ... 14
Потребляемая мощность, Вт	15
Частота тока, Гц	50

Характеристики

Бренд: ЛОиП