

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Диспергирующие элементы S 25 N (ST)



Диспергирующие элементы S 25 N предназначены для установки на привод диспергатора T 25

Диспергирующие элементы с маркировкой ST рекомендуются для использования с тканями и другими волокнистыми материалами.

Пилообразная форма элементов ST обеспечивает разрезание и разрыв при измельчении волокнистых материалов.

Технические характеристики

Тип

S 25 N - 8 G - ST S 25 N - 10 G - ST S 25 N - 18 G - ST S 25 N - 25 G - ST

Обрабатываемый объем (H2O)	0.001 - 0.05 л	0.001 - 0.1 л	0.01 - 1.5 л	0.05 - 2 л
Диаметр статора	8 мм	10 мм	18 мм	25 мм
Диаметр рото	6.1 мм	7.5 мм	13.4 мм	20 мм
Зазор между ротором и статором	0.25 мм	0.35 мм	0.25 мм	0.5 мм
Макс. Допустимая скорость	25000 об/мин	25000 об/мин	25000 об/мин	25000 об/мин
Окружная скорость	8.0 м/с	9.8 м/с	17.5 м/с	26.2 м/с
Глубина погружения	27 - 85 мм	22 - 85 мм	40 - 165 мм	40 - 165 мм
Длина вала	108 мм	105 мм	194 мм	194 мм
Материал в контакте со средой	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L	PTFE, AISI 316L
Диапазон pH	2 - 13	2 - 13	2 - 13	2 - 13
Работа с растворителями	да	да	да	да

Работа с абразивными веществами	да	да	да	да
Рабочая температура макс.	180 °C	180 °C	180 °C	180 °C
Методы стерилизации	все методы	все методы	все методы	все методы
Предельная тонкость измельчения, суспензии	10 - 50 мкм	10 - 50 мкм	10 - 50 мкм	15 - 50 мкм
Предельная тонкость измельчения, эмульсии	1 - 10 мкм	1 - 10 мкм	1 - 10 мкм	1 - 10 мкм

Характеристики

Бренд: ЛОиП