

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [lab.pro-solution.ru](http://lab.pro-solution.ru) | эл. почта: [lpi@pro-solution.ru](mailto:lpi@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Диспергирующие элементы S 65 KD



Для диспергирующего инструмента серии S 65, имеется три типа элементов с обозначением G 65 G, G 65 M, G 65 F, при этом первая буква G означает диспергирующий элемент,

следующая буква

**G** — грубое дробление,

**M** — среднее дробление,

**F** — мелкое дробление.

Зачастую целесообразно обрабатывать среду по очереди с помощью всех трех элементов, начиная с элемента G 65 G. Чтобы сэкономить на смене диспергатора, имеет смысл приобрести три диспергирующих элемента, смену которых можно выполнять при помощи нескольких ручек.

**Особенность элементов S 65 KD** в типе уплотнения и подшипника - имеют шарикоподшипник с уплотнением PTFE и

уплотнительным кольцом FFKM

Методы стерилизации : влажный / химический

Материал в контакте со средой: FFPM, PTFE, AISI316L

**Технические данные**

|                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Тип                            | S 65 KD - G 65 G | S 65 KD - G 65 M | S 65 KD - G 65 F |
| Обрабатываемый объем (H2O)     | 2 - 50 л         | 2 - 40 л         | 2 - 30 л         |
| Диаметр статора                | 65 мм            | 65 мм            | 65 мм            |
| Диаметр ротора                 | 53 мм            | 58 мм            | 58 мм            |
| Зазор между ротором и статором | 0.5 мм           | 0.5 мм           | 0.5 мм           |
| Макс. Допустимая скорость      | 9500 об/мин      | 9500 об/мин      | 9500 об/мин      |
| Окружная скорость              | 26.4 м/с         | 28.8 м/с         | 28.8 м/с         |

|                                            |             |             |             |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Глубина погружения                         | 90 - 450 мм | 80 - 450 мм | 80 - 450 мм |
| Длина вала                                 | 520 мм      | 520 мм      | 520 мм      |
| Диапазон pH                                | 2 - 13      | 2 - 13      | 2 - 13      |
| Рабочая температура макс.                  | 180 °C      | 180 °C      | 180 °C      |
| Вакуум                                     | 100 мБар    | 100 мБар    | 100 мБар    |
| Предельная тонкость измельчения, суспензии | 25 - 75 мкм | 20 - 50 мкм | 5 - 20 мкм  |
| Предельная тонкость измельчения, эмульсии  | 5 - 25 мкм  | 5 - 15 мкм  | 1 - 10 мкм  |

## Характеристики

Бренд: ЛОиП