

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Инкубатор Binder BD 23



Серия BD специально разработана для проведения долгосрочных непрерывных работ по инкубации микроорганизмов, например, на агаровых пластинках, и кондиционированию чувствительных к нагреванию питательных сред.

- Технология камеры предварительного нагрева APT.line™ с электронным регулированием
- Диапазон температур от 5 °C выше температуры в помещении до 100 °C
- DS контроллер с интегрированным выключателем с часовым механизмом от 0 до 99 ч
- Цифровая настройка температуры с точностью до одной десятой градуса
- Реле контроля выбора температуры, класс 3.1 (DIN 12880), с оптическим сигналом тревоги
- Регуляция воздухообмена посредством исполнительного устройства воздушного клапана на фронтальной стороне и вытяжной трубы диам. 50 мм на задней стороне
- Внутренняя стеклянная дверь
- Интерфейс RS 422 для коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ DataControlSystem
- Штабелирование приборов с объемом до 115 литров

- 2 выдвижных модуля, хромированных

Сертификат BINDER о прохождении испытаний

Технические характеристики:

Наружный размер

Ширина (мм)	433
Высота (вкл. ножки/ролики) (мм)	492
Глубина (вкл. дверную ручку, двутавровую рейку и вытяжную трубу 85(мм))	516
Расстояние до стены сзади (мм)	100
Расстояние до стены сбоку (мм)	100
Объем парового пространства (l)	36
Количество дверей (шт.)	1

Внутренний размер

Ширина (мм)	222
Высота (мм)	330
Глубина (мм)	277
Объем внутреннего пространства (л)	20
Выдвижная решетка (Кол. серий/макс.)	2 / 3
Нагрузка на каждую решетку (кг)	12
Допустимая суммарная нагрузка (кг)	25
Вес (пустой) (кг)	26

Диапазон температур

Диапазон температур ок. 5 °C выше температуры в помещении до (°C) 100

Пространственное отклонение температуры 1)

при 37 °C ($\pm$ °C) 0,5

при 50 °C ($\pm$ °C) 1,8

Временное отклонение температуры ($\pm$ °C)

при 37 °C ($\pm$ °C) 0,2

при 50 °C ($\pm$ °C) 0,3

Время нагревания 1)

до 37 °C (Мин.) 49

до 50 °C (Мин.) 32

Время восстановления после открывания двери на 30 сек. 1)

при 37 °C (Мин.) 3

при 50 °C (Мин.) 4

Электрические данные

Степень защиты IP согласно EN 60529	IP 20
-------------------------------------	-------

Номинальное напряжение ($\pm 10\%$) 50/60 Гц (В)	230
--	-----

Номинальная мощность (Вт)	200
---------------------------	-----

Мощность для режима холостого хода при 37 °C (Вт)	11
---	----

Дополнительные комплектующие:

- Вводы с силиконовыми заглушками
- Выдвижные модули, хромированные или из высококачественной стали
- Перфорированный выдвижной металлический лист, высококачественная сталь
- Дверь с замком
- Водонепроницаемая розетка для внутреннего пространства (макс. 500 Вт)
- Измерение температуры пространства согласно DIN 12880, часть 2 с протоколом измерений и сертификатом
- Дополнительный температурный датчик PT 100, фиксированный или гибкий монтаж с внешним подключением, вкл. штекер LEMO
- Аналоговый выход для температуры 4-20 мА через 6-полюсное DIN-гнездо, вкл. DIN-штекер (выход не регулируется)
- Отключаемый акустический сигнал тревоги при перегреве
- Резиновая подкладка против скольжения для надежного штабелирования

- Калибровочный сертификат
- Дополнение к калибровочному сертификату
- Чистящий набор для ухода за приборами и дезинфекции
- Штатив для штабелирования чашек Петри

Характеристики

Бренд: ЛОиП