

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: ipi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кондуктометр стационарный edge EC



Большой дисплей

Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.

Монолитный корпус

Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевую панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.
Удобно работать

В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.

Можно взять с собой.

Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер

Технические характеристики

Проводимость и соленость	Диапазон измерений проводимости	0.00 ... 29.99 мкСм/см; 30.0 ... 299.9 мкСм/см; 300 ... 2999 мкСм/см; 3.0 ... 29.99 мСм/см; 30.0 ... 200.0 мСм/см; до 500.0 мСм/см (без компенсации температуры)
Диапазон измерений солесодержания	0.00 ... 14.99 мг/л (ppm); 15.0 ... 149.9 мг/л (ppm); 150 ... 1499 мг/л (ppm); 1.50 ... 14.99 г/л; 15.0 ... 100.0 г/л; up ... 400.0 г/л (без компенсации температуры)*, с фактором пересчета 0.80	
Диапазон измерений солености	0.0 ... 400.0 % NaCl; 0.01 ... 42.00 PSU (единиц практической шкалы солености 0.0 to 80.0 г/л	
Точность	1% показаний	
Калибровка проводимости	Смещение (0,0 мкСм/см) по воздуху Наклон – 1 точечная калибровка по стандарту на выбор	
Стандарты	84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мкСм/см; 12,88 мкСм/см; 118,8 мкСм/см; 100% NaCl	
Фактор солесодержания	От 0,40 до 0,80	

Габариты, вес, память, питание	Габариты	202 x 140 x 12,7мм
Вес	250 г	
Питание	5 В от адаптера или от USB-порта	
Память	До 200 значений по требованию пользователя	
	До 600 значений с автоматической регситрацией	
Интерфейсы	USB-A для флеш-диска	

Характеристики

Бренд: ЛОиП