

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Магнитная мешалка C-MAG HS 7 control



C-Mag HS 7 control имеет платформу, изготовленную из керамики
Максимальный объём перемешивания достигает 20 литров (H₂O)
Рабочая скорость перемешивания от 50 до 1500 об./мин.
Разъёмы RS 232 и USB

Комплект поставки:

- C-MAG HS 7 control
- Кабель питания
- Кабель USB
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон

- Отвертка (для предохранительной цепи)
- Магнитные мешальники IKAFLON 30 и 40 мм
- Датчик температуры PT 1000.60

Технические характеристики:

Места для перемешивания	1
Максимальный объём перемешивания (H ₂ O)	20 л.
Производимая мощность привода	9 Вт
Направление вращения	право / лево
Отображения скорости (Заданное значение)	ЖК-дисплей
Отображения скорости (Фактическое значение)	ЖК-дисплей
Контроль диапазона скоростей	Поворотная ручка
Диапазон вращающего момента	50 - 1500 об./мин.
Задание точности скорости	10 об./мин.
Длина перемешивающего стержня	30 - 80 мм
Мощность нагрева	1000 Вт
Отображения температуры (Заданное значение)	ЖК-дисплей
Отображения температуры (Фактическое значение)	ЖК-дисплей
Единица измерения температуры	°C
Температурный диапазон нагревания	Температура окр. среды - 500 °C

Установка температуры нагрева	Поворотная ручка
Диапазон установки температуры	0 - 500 °C
Разрешение установки температуры нагрева	5 K
Разъём для подключения контактного термометра	PT 1000, ETS-D5, ETS-D6
Регулируемый безопасный нагрев	100 - 650 °C
Материал платформы	Керамика
Размер платформы	180 x 180 мм
Автоматическое обратное вращение	Да
Временной режим	Да
Определение тенденции изменения вязкости	Да
Таймер	Да
Датчик обнаружения среды	Да
Диапазон измерения температуры датчиком PT 1000	-10 - 400 °C
Скорость нагрева в расчете на 1 л. (H ₂ O)	5 K/мин.
Точность контроля нагрева нагревательной плиты (до 100°C)	5 ±K
Размеры	220 x 88 x 354 мм
Вес	4 кг
Допустимая температура окружающей среды	5 - 40 °C
Допустимая относительная влажность	80 %
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъём RS 232	Да
Разъём USB	Да
Напряжение	220 - 230 / 115 / 100 В
Частота	50/60 Гц

Потребляемая мощность	1020 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2 Вт

Характеристики

Бренд: ЛОиП