

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Спектрофотометр UNICO 2100



Особенности:

- Выверенная оптическая схема и простота конструкции обеспечивают гарантированную многолетнюю работу прибора. Сервисное обслуживание сводится к периодической смене галогенной лампы собственными силами. Прибор готов к работе непосредственно после доставки в лабораторию.
- Встроенный мини-USB и RS-232C порт для передачи данных в персональный компьютер позволяет работать со специализированным программным обеспечением.
- Имеет удобную, 10-ти значную клавиатуру.
- Функция программирования позволяет создавать и сохранять рабочие градуировки.
- Энергонезависимая память сохраняет до 200 массивов данных из 50 измерений.

Внесен в Госреестр средств измерений под № 38106-08, снабжается свидетельством о государственной поверки (или клеймом поверителя в паспорте к прибору).

Технические характеристики

Спектральный диапазон, нм	315 - 1000
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, %.....	1 - 99
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, %.....	0 — 125
Диапазон измерений оптической плотности, Б.....	0,01 — 2,0
Диапазон показаний оптической плотности, Б.....	-0,1 — 2,5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометров	
при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания, %.....	±1,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм.....	±2,0
Выделяемый спектральный интервал, нм.....	5
Уровень рассеянного света, %, не более.....	0,3
Дрейф показаний, Б/ч, не более.....	±0,002
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм.....	460*310*180
Масса, кг.....	10

Стандартный комплект поставки

Спектрофотометр UNICO 2100	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Паспорт, руководство по эксплуатации.....	1 компл.
Свидетельство о поверке либо клеймо поверителя в паспорте на прибор.....	1 шт.
Заглушка (кювета с пропусканием «0» для проверки темнового тока, установки кювет 10х10 мм и установки контрольных светофильтров).....	1 шт.
Запасная галогенная лампа.....	1 шт.
Программное обеспечение (ПО).....	1 шт.
Чехол от пыли.....	1 шт.

Характеристики

Бренд: ЛОиП