

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Цифровой плотномер DM 40



Автоматический цифровой плотномер DM позволяет быстро и точно определить плотность практически любых, даже самых сложных образцов.

- Компактность и удобство
- Автоматизация и надежность
- Модульный принцип: одновременное измерение d_{20} , n_{D20} , pH (УЭП) и цвета
- OneClick: Измерение в одно касание

Цифровые плотномеры LiquiPhysics Excellence — это гораздо больше, чем удобные и надежные приборы для измерения плотности и удельного веса.

Применение:

- Нефтехимия и биотопливо
- Напитки и пищевая промышленность

- Фармацевтика и косметика

Встроенное программное обеспечение на русском языке позволяет автоматически пересчитать результаты измерений по стандартным таблицам (например, плотность нефтепродуктов при 15 °C, Brix, крепость алкогольных напитков) или по определяемым пользователем формулам.

Модульная конструкция и широкий спектр аксессуаров позволяет полностью автоматизировать весь цикл измерения, от идентификации и отбора образца до промывки и выдачи отчета.

Кроме того, дополнительные ячейки для измерения плотности DX и показателя преломления RX позволяют построить систему для одновременного измерения плотности, коэффициента преломления, pH или проводимости и цвета, а программное обеспечение LabX позволяет управлять измерительной системой с ПК и легко интегрировать плотномер в систему LIMS, SAP, ERP и другие информационные системы.

Измерения:

Надежные результаты даже до достижения температурного равновесия: патентованный алгоритм уменьшает время, необходимое для измерения, на 75%.

Настройка:

По воздуху и воде, по воздуху и жидкому стандарту плотности или по двум жидким стандартам плотности. Встроенный датчик температуры окружающей среды обеспечивает отсутствие ошибок, обусловленных колебаниями окружающей температуры. Для всего диапазона температур требуется только одна настройка.

Поправка на вязкость:

Поправка, обусловленная вязкостью образца, для всего диапазона вязкости.

ПО LabX:

Единая платформа для весов МЕТТЛЕР ТОЛЕДО Excellence balances и LiquiPhysics Excellence

Технические характеристики:

Плотномер	DM40
Модуль измерения плотности	DX40
Диапазон измерения	0.0000...3.0000
Воспроизводимость (Ст. откл. n=10)	0.00005
Предел погрешности [г/см ³]	0.0001
Предел погрешности Брикс [% по массе]	0.03
Предел погрешности этанол [% по объему]	0.1
Диапазон температур, [°C]	0...91
Предел погрешности [°C]	0.05 (10...30 °C); 0.10 (0...91 °C)

Характеристики

Бренд: ЛОиП