

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Шкаф сушильный, безопасное исполнение MDL 115



MDL 115 - сушильный шкаф в безопасном исполнении

Шкафы серии MDL работают при температурах до 350 °C и потоке воздуха 400 л/мин: идеальные условия для высокотемпературных испытаний, например, испытаний материалов для покрытий рулонного металлопроката. Камера предварительного нагрева благодаря специальной конфигурации воздушного потока Airflow Design позволяет производить процессы горячей сушки однородно, с максимально безопасными условиями труда в течение кратчайшего времени, под защитой электронных средств контроля чистоты воздуха. Индивидуальные опции программирования обеспечивают максимальную гибкость при выполнении ваших задач.

Технические характеристики:

Объем внутренней камеры, л	115
Диапазон температур, °C	от + 5 °T ком до 350°

Количество полок, станд./макс.	2/5
Размеры внутренней камеры, мм.	600?435?435
Изменение температуры при 150 °С, ±°С	3,4
Точность поддержания температуры, ±°С	0,5
Номинальная мощность, Вт	9000

Дополнительно:

- Отверстие для доступа с силиконовыми заглушками, 10 мм, 30 мм
- Решетка, хромированная или из нержавеющей стали
- Полка, с перфорацией, из нержавеющей стали
- Запирающаяся дверь
- Силиконовое уплотнение двери, стойкое к воздействию высоких рабочих температур > 200 °С
- Индикация температуры образца с датчиком на зажиме и аналоговым выходом 4 - 20 мА (например, подключение графопостроителя), с 6-контактной розеткой DIN

Характеристики

Бренд: ЛОиП